



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OGS700

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

No scale drawing available

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Classe de proteção do laser	2
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
-------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	30; ((30 V))
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	675
Vida útil típica	[h]	50000

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
------------------------	-------------



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Diâmetro máx. da mancha de luz	5
--------------------------------	---

Dimensões da mancha de luz valem para	alcance de detecção
---------------------------------------	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...35
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Classe de proteção do laser		2
Aviso de proteção contra laser	atenção:	raio laser
	potência de impulso:	<= 1 mW
	Comprimento da onda:	675 nm
	Frequência:	0,55 kHz
	comprimento do pulso:	900 µs
	Não olhar para o feixe.	
	Evitar contato com o raio laser.	
	classe laser:	2
		EN 60825-1

Dados mecânicos

Peso	[g]	0,062
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M18 x 1
Designação da rosca		M18 x 1
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT
Material da lente		PMMA

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
---------	-------------	----------------

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado





Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Conexão

