

Transmissor fotoelétrico por barreira

OHS-00KG/0,20M/AS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O8S202

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	660
Vida útil típica [h]	75000
Temperatura de referência para vida útil [°C]	25

Saídas

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 1,2
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]	10
Dimensões da mancha de luz valem para	alcance de detecção

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...50
---------------------------	----------

**Transmissor fotoelétrico por barreira**

OHS-00KG/0,20M/AS

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Peso [g]	15,4
Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiais	ABS
Material da lente	PMMA
Orientação da lente	ótica lateral

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 0,2 m, PVC

Conexão: 1 x M8; codificação: A

**Conexão**