




Transmissor fotoelétrico por barreira

OSS-00KG



- 1 cronômetro do potenciômetro
2 sensibilidade do potenciômetro
um diodo de transmissão nas lentes superior e inferior



Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Invólucro		Retangular
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Consumo de corrente	[mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	880
Faixa de registro		
Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção	[m]	< 20
Alcance/alcance de detecção ajustável		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	



Transmissor fotoelétrico por barreira

OSS-00KG

MTTF	[anos]	1801
------	--------	------

Dados mecânicos

Peso	[g]	264
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	80 x 28 x 95
Materiais		PPO modificado
Material da lente		vidro
Orientação da lente		ótica lateral

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, amarelo
---------	-------------	------------------

Acessórios

Material incluído	Flange angular: 1, E20210
	chave de fenda

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Prensa Cabo: M20 X 1,5

Conexão

