




Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/FO



1 botão sem função




Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		Retangular
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 19
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	660
Saídas		
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registo		
Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção	[m]	< 10



Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/FO

Diâmetro máx. da mancha de luz	1000	
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	1773
Dados mecânicos		
Peso	[g]	71,5
Invólucro	Retangular	
Dimensões	[mm]	35 x 24 x 11
Materiais	invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS	
Material da lente	vidro	
Orientação da lente	óptica frontal	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído	presilha básica: 1, E20964	
	Parafusos: 2 x M3 x 16	
	anéis de pressão: 2	
	Porcas: 2	
Observações		
Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus	
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabos: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Conexão		



BN = Cores dos fios :
 BU = marrom
 azul