


Transmissor fotoelétrico por barreira

OTS-00KG/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OT5008

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 com potenciômetro
um diodo de transmissão nas lentes superior e inferior



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas


Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Transmissor fotoelétrico por barreira

OTS-00KG/6M

Faixa de registro		
Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção [m]		< 10
Alcance/alcance de detecção ajustável		não
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]		524
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]		-25...60
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		Retangular
Dimensões [mm]		75 x 19 x 30
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído		Flange angular: 1, E20441 chave de fenda
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Conexão		



BN = Cores dos fios :
 BU = marrom
 azul