




Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO/AS



1 botão sem função



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Invólucro		Retangular
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 19
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	660
Saídas		
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registo		
Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção	[m]	< 10



Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO/AS

Diâmetro máx. da mancha de luz	1000	
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	1764
Dados mecânicos		
Peso	[g]	26,75
Invólucro	Retangular	
Dimensões	[mm]	35 x 11 x 24
Materiais	invólucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS	
Material da lente	vidro	
Orientação da lente	ótica lateral	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído	Parafusos: 2	
	anéis de pressão: 2	
	Porcas: 2	
Observações		
Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus	
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M8; codificação: A		
		



Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO/AS

Conexão

