


Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 botão sem função

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 19
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	660

Saídas


Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Transmissor fotoelétrico por barreira

OJS-00KG/SO

Faixa de registro		
Transmissor / receptor		transmissor
Alcance de detecção [m]		< 10
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]		1000
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]		-25...60
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		Retangular
Dimensões [mm]		35 x 11 x 24
Materiais		invólucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS
Material da lente		vidro
Orientação da lente		ótica lateral
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído		Parafusos: 2
		anéis de pressão: 2
		Porcas: 2
Observações		
Observações		tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm ²		
Conexão		



BN = Cores dos fios :
 BU = marrom
 azul