




Sensor de reflexão difusa a LASER

OJHLFPKG/SO/AS



- 1 botão receptor na lente superior transmissor na lente inferior



Características do produto		
Tipo de luz		luz vermelha
Classe de proteção do laser		1
Invólucro		Retangular
Área de aplicação		
Característica especial		Supressão de fundo
Princípio de funcionamento		Sensores de reflexão difusa
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	13
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz vermelha
Comprimento da onda	[nm]	650
Vida útil típica	[h]	50000



Sensor de reflexão difusa a LASER

OJHLFPKG/SO/AS

Saídas		
Função elétrica	PNP	
Saída	Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200	
Frequência de comutação DC [Hz]	1000	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de registro		
Alcance [mm]	7...150; (papel branco 200 x 200 mm 90%% remissão)	
Alcance/alcance de detecção ajustável	sim	
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm]	0,8	
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]	0,8	
Supressão de fundo disponível	sim	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-10...60	
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Classe de proteção do laser	1	
Aviso de proteção contra laser	atenção:	raio laser
	classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF [anos]	501	
Dados mecânicos		
Peso [g]	28,25	
Invólucro	Retangular	
Dimensões [mm]	35 x 11 x 24	
Materiais	invólucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS	
Material da lente	PMMA	
Orientação da lente	ótica lateral	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde



Sensor de reflexão difusa a LASER

OJHLFPKG/SO/AS

Trava eletrônica	sim
------------------	-----

Acessórios


Material incluído	Parafusos: 2
	anéis de pressão: 2
	Porcas: 2

Observações


Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão




2 Teach

Sensor de reflexão difusa a LASER

OJHLFPKG/SO/AS

diagrama e curvas



a: Sensor


b: objeto

c: plano de fundo

x: sensor de distância / objeto [mm]

y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]

curva de precisão



x: sensor de distância / objeto [mm]

y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]

1 = objeto preto (6% de reflexão) , plano de fundo branco (90% de reflexão)

2 = objeto cinza (18 % de reflexão) , plano de fundo branco (90% de reflexão)

3 = objeto branco (90 % de reflexão) , plano de fundo branco (90% de reflexão)