


Receptor fotoelétrico por barreira

OUE-HNKG/US-100-DNO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OU5009

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



receptor na lente superior

Características do produto

Invólucro

Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...50 DC

Consumo de corrente

[mA]

20; ((24 V))

Classe de proteção

II

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Saídas

Função elétrica

NPN

Saída

comutação com luz

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC

[V]

2,5

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC

[mA]

250

Frequência de comutação DC

[Hz]

140

Proteção contra curto-circuitos

sim

Versão da proteção contra curto-circuito

por impulso

Proteção contra sobrecarga

sim

Faixa de registro

Transmissor / receptor

receptor

Alcance de detecção

[m]

< 6

Alcance/alcance de detecção ajustável

sim



Receptor fotoelétrico por barreira

OUE-HNKG/US-100-DNO

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	28 x 16 x 51
Materiais		PPO modificado
Material da lente		vidro
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		Flange angular
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

