



Transmissor fotoelétrico por barreira

OLS-00KG/LS-400

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: O5S500 + E21122

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

No scale drawing available

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 22
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Proteção contra sobretensão	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 25
Alcance/alcance de detecção ajustável	não

OL5040



Transmissor fotoelétrico por barreira

OLS-00KG/LS-400

Diâmetro máx. da mancha de luz	2000	
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro	Retangular	
Dimensões	[mm]	75 x 27 x 62
Materiais	PBT	
Material da lente	PMMA	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 7/8"		