


Sensor de temperatura infravermelho

OWL-7506-ABOA

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: TW7001 + E35065

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Invólucro	Cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	20...250 AC/DC
Proteção contra inversão de polaridade	não

Saídas

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	10,5
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V]	10,5
Corrente de saída mínima [mA]	15
Corrente residual máx. [mA]	7
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	50
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz]	20
Frequência de comutação DC [Hz]	25



Sensor de temperatura infravermelho

OWL-7506-ABOA

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Área de cobertura da histerese [%]	1...15
------------------------------------	--------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiais	invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente	vidro

Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Observações

Observações	Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho.
Notas	Artigo descontinuado
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"





Sensor de temperatura infravermelho

OWL-7506-ABOA

Conexão



Nota : fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 $\leq$ 2 A rápido