


Transmissor fotoelétrico por barreira

OWS-00KG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OJ5008

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



transmissor na lente inferior

Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	15; ((36 V))
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	660

Saídas

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 4
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]	320
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima

Condições ambientais


Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Proteção	IP 67



Transmissor fotoelétrico por barreira

OWS-00KG

Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro	Retangular	
Dimensões	[mm]	36 x 60 x 10
Materiais	ABS reforçado com fibra de vidro	
Material da lente	PMMA	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Conexão		



BN = Cores dos fios :
 BU = marrom
 azul