


Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TW7011 + E35061 + E35065

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Invólucro

Cilíndrico

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...55 DC

Consumo de corrente

[mA]

< 20

Classe de proteção

II

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Saídas

Função elétrica

PNP

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC

[V]

2,5

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC

[mA]

400

Frequência de comutação DC

[Hz]

1000



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-BPKG

Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Área de cobertura da histerese [%]	1...15
------------------------------------	--------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 129
Materiais	invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente	vidro

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Acessórios


Material incluído	óptica de fibras com mangueira de alumínio espiral
-------------------	--

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



OW5003



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-BPKG

Conexão

