


Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Invólucro	Cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	NPN
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	400
Frequência de comutação DC [Hz]	300
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Área de cobertura da histerese [%]	1...15
------------------------------------	--------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 65



Sensor de temperatura infravermelho

OWL-3506-ANKG

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiais	invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente	vidro

Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão

