


Sensor de temperatura infravermelho

OWI-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TW7000

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Invólucro	forma construtiva de roscas
-----------	-----------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	150
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance/alcance de detecção ajustável	sim
Alcance do comprimento da onda [μm]	6...14

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	< 500
-----------------------	-------


OW5020



Sensor de temperatura infravermelho

OWI-BPKG

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente		plástico
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
		chave de fenda
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Conexão		



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco