


OR0003



Transmissor fotoelétrico por barreira

ORS-V



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim
Amplificador	Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 2

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [anos]	57078



Transmissor fotoelétrico por barreira

ORS-V

Dados mecânicos	
Peso [g]	59,5
Invólucro	Retangular
Materiais	PPO modificado
Orientação da lente	ótica lateral
Acessórios	
Material incluído	Flange angular: 1, E20212
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	
cabos: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Conexão	



RD = Cores dos fios :
screen = vermelho
tela