



Receptor fotoelétrico por barreira

ORE-V/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OR0002

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim
Amplificador	Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Transmissor / receptor	receptor
Alcance de detecção [m]	< 2

Condições ambientais


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67



Receptor fotoelétrico por barreira

ORE-V/6M

Certificações / testes		
MTTF	[anos]	49633
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,095
Invólucro		Retangular
Materiais		PPO modificado
Orientação da lente		ótica lateral
Acessórios		
Material incluído		Flange angular: 1, E20212
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabos: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Conexão		



WH = Cores dos fios :
screen = branco
tela