


Transmissor fotoelétrico por barreira

ORS-V/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Conexão com o amplificador de comutação	sim
Amplificador	Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	950

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 2

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes


EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Transmissor fotoelétrico por barreira

ORS-V/6M

Dados mecânicos	
Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	25 x 10 x 15
Materiais	PPO modificado
Acessórios	
Material incluído	Flange angular: 1, E20212
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	
cabos: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Conexão	



RD =
screen =

Cores dos fios :
vermelho
tela