

Transmissor fotoelétrico por barreira

OTS-00KG/24V/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OT5008

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 com potenciômetro
um diodo de transmissão nas lentes superior e inferior

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	Retangular

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
----------------------------	-------------------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...36 DC
Consumo de corrente [mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Transmissor / receptor	transmissor
Alcance de detecção [m]	< 10

OT5033



Transmissor fotoelétrico por barreira

OTS-00KG/24V/6M

Alcance/alcance de detecção ajustável	não
---------------------------------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-10...50
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Invólucro	Retangular
Dimensões [mm]	75 x 19 x 30
Materiais	PBT
Material da lente	PMMA

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
---------	-------------	----------------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Conexão



BN =
BU =

Cores dos fios :
marrom
azul