




Sensor de temperatura infravermelho

OWS-7520-ABOA



Características do produto

Invólucro

Cilíndrico

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

20...250 AC/DC

Proteção contra inversão de polaridade

não

Saídas

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC

[V]

10,5

Queda de tensão máx. da saída de comutação AC

[V]

10,5

Corrente de saída mínima

[mA]

15

Corrente residual máx.

[mA]

7

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC

[mA]

50

Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frequência de comutação AC

[Hz]

20

Frequência de comutação DC

[Hz]

25

Proteção contra curto-circuitos

não

Proteção contra sobrecarga

não




Sensor de temperatura infravermelho


OWS-7520-ABOA

Faixa de registro		
Área de cobertura da histerese	[%]	1...15
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 150
Materiais		invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente		vidro
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Observações	Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho.	
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão



Nota : fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 2 A rápido