


Sensor de temperatura infravermelho

OWF-5000-BPKG

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: TW7011 + E35061 + E35065

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Invólucro

Cilíndrico

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

10...55 DC

Consumo de corrente [mA]

< 20

Classe de proteção

II

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Saídas

Função elétrica

PNP

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]

2,5

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]

400



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-5000-BPKG

Frequência de comutação DC	[Hz]	1000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de registro

Área de cobertura da histerese	[%]	1...15
--------------------------------	-----	--------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	940

Dados mecânicos

Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiais		invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente		vidro

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Acessórios


Material incluído		óptica de fibras com mangueira de alumínio espiral
-------------------	--	--

Observações

Notas		Artigo descontinuado
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"



OW5001



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-5000-BPKG

Conexão

