




Sensor de temperatura infravermelho

OWF-5000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OW5001

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Invólucro

Cilíndrico

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 20
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim

Saídas

Função elétrica		NPN
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	400
Frequência de comutação DC	[Hz]	300
Proteção contra curto-circuitos		sim

OW5002



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-5000-ANKG

Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de registro			
Área de cobertura da histerese		[%]	1...15
Condições ambientais			
Temperatura ambiente		[°C]	-20...60
Proteção		IP 65	
Certificações / testes			
EMC		EN 60947-5-2	
Dados mecânicos			
Invólucro		Cilíndrico	
Dimensões		[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiais		invólucro: latão revestido com bronze branco	
Material da lente		vidro	
Displays / elementos de operação			
Display		Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Acessórios			
Material incluído		óptica de fibras com mangueira de alumínio espiral	
Notas			
Quantidade		1 peça	
conexão elétrica			
Conexão: 1 x 7/8"			