


Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-ANKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Invólucro

Cilíndrico

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 20
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim

Saídas

Função elétrica		NPN
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	400
Frequência de comutação DC	[Hz]	300
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim



Sensor de temperatura infravermelho

OWF-9000-ANKG

Faixa de registro		
Área de cobertura da histerese	[%]	1...15
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiais		invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente		vidro
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		óptica de fibras com mangueira de alumínio espiral
Notas		
Quantidade		1 peça
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 7/8"		