


PA3522



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ IV



1 vedação



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1		
Alcance de medição	0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5		

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro		
Aplicação	para aplicações industriais		
Substâncias	Fluidos líquidos		
Condicional utilizável para	aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda		
Temperatura do fluido [°C]	-25...90; (sob encomenda: -40...90 °C)		
Min. Berstdruck	650 bar	9425 psi	65 MPa
Resistência à pressão	300 bar	4350 psi	30 MPa
Tipo de pressão	pressão relativa		

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	9,6...32 DC		
Resistência de isolamento [MΩ] mín.	100; (500 V DC)		
Classe de proteção	III		
Proteção contra inversão de polaridade	sim		

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

Saídas				
Saídas totais	1			
Sinal de saída	sinal analógico			
Quantidade de saídas analógicas	1			
Corrente da saída analógica [mA]	4...20			
Carga máx. [Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)			
Proteção contra sobrecarga	sim			
Faixa de medição / de ajuste				
Alcance de medição	0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa	
Precisão / desvios				
Repetibilidade [% de duração]	< 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)			
Desvio de características [% de duração]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)			
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração]	< ± 0,05; (por 6 meses)			
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)			
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)			
Tempos de reação				
Tempo da resposta de passo [ms] saída analógica	3			
Condições ambientais				
Temperatura ambiente [°C]	-25...80			
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100			
Proteção	IP 68; IP 69K			
Certificações / testes				
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD		
	EN 61000-4-3 HF irradiado	30 V/m		
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV		
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V		
	emissão de interferências CISPR 25	segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE		
	imunidade a ruído ISO 11452-2 HF irradiado	segundo a diretriz de veículos 2004/104/CE		
	ISO 7637-2 HF irradiado	100 V/m		
	ISO 7637-2 pulse	grau de severidade 4		
	Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
		DIN EN 61373	Categoria 3	
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)		
	DIN EN 61373	Categoria 2		
MTTF [anos]	507			



Transmissor de pressão com célula de medição de cerâmica

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ IV

Diretiva de equipamentos sob pressão

Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Aplicações ferroviárias

DIN EN 50155 / IEC 60571

Klasse T3, C1, S1

Dados mecânicos

Peso [g]	217,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiais em contato com o fluido	1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; vedação: FKM
Ciclos de pressão mín.	100 milhões
Máx. torque de aperto [Nm]	25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5
Elemento de estrangulamento disponível	não (instalação posterior)

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



OUT saída analógica
Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BN = marrom
WH = branco