


Sensor de temperatura infravermelho

OWS-3520-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TW7001 + E35065

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Invólucro	Cilíndrico
-----------	------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	< 20
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	400
Frequência de comutação DC [Hz]	1000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Área de cobertura da histerese [%]	1...15
------------------------------------	--------




Sensor de temperatura infravermelho

OWS-3520-BPKG

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 150
Materiais		invólucro: latão revestido com bronze branco
Material da lente		vidro
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

Conexão: 1 x 7/8"



Conexão

