



Cortina de luz de segurança

OYA0610-40-4-12-P-1

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.

Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



- | | |
|---|---|
| T | transmissor |
| R | receptor |
| 1 | LED tricolor vermelho / verde / laranja |
| 2 | LED amarelo |
| 3 | LED bicolor vermelho / verde |



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Função elétrica	PNP
Proteção	IP 65; IP 67

Área de aplicação

Função de protecção	Protecção de acesso para mãos
---------------------	-------------------------------



Cortina de luz de segurança

OYA0610-40-4-12-P-1

Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	20
Tensão de operação	[V]	24 DC
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 2
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	950
Receptor		
Consumo de corrente	[mA]	83
Transmissor		
Consumo de corrente	[mA]	42
Saídas		
Função elétrica		PNP
Número de saídas OSSD		2
Capacidade de carga da corrente por saída OSSD	[mA]	400; (24 V)
Proteção contra curto-circuitos		sim
Faixa de registro		
Altura do campo de proteção	[mm]	610
Resolução (Capacidade de detecção d)	[mm]	40
Largura da área de proteção (potência luminosa baixa)	[m]	0...4
Largura da área de proteção (potência luminosa elevada)	[m]	3...12
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[ms]	6,5
Condições ambientais		
Aplicações		Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicação à prova de tempo
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...70
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95
Proteção		IP 65; IP 67
Certificações / testes		
EMC	IEC 61496-1	
Resistência a choques	IEC 61496-1	
Resistência à vibrações	IEC 61496-1	
Classificação de segurança		
Tipo BWS (IEC 61496-1)		4



Cortina de luz de segurança

OYA0610-40-4-12-P-1

Corresponde aos requisitos	ISO 13849-1: 2015 categoria 4, PL e
	IEC 61508 SIL 3
	IEC 62061 SIL 3
Vida útil TM (Mission Time) [h]	175200
PFH [1/h]	9,5E-09

Dados mecânicos

Peso [g]	2350
Dimensões [mm]	663 x 28 x 30
Materiais	invólucro: alumínio; protetor frontal: PC
Comprimento L [mm]	663

Displays / elementos de operação

Display	transmissor	1 x LED
	receptor	2 x LED

Acessórios

Material incluído	elemento angular de montagem: 4
	Porcas em T: 4
	Porcas

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - receptor

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m; para seção transversal do núcleo de 0,34 mm²



Cortina de luz de segurança

OYA0610-40-4-12-P-1

Conexão



conexão elétrica - transmissor

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

