


PE3226



Sensor de pressão com display

PE-003PRBN14-KFPKG/US/ /E

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 Display do LED de 7 segmentos
2 botão de programação



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição [psi]	0...30
Conexão de processo	conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa

Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Não utilizável para	óleos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Min. Berstdruck [psi]	725
Resistência à pressão [psi]	290
Tipo de pressão	pressão relativa

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	20...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 60
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	0,2
Watchdog integrado	sim



Sensor de pressão com display

PE-003PRBN14-KFPKG/US/ /E

Entradas/saídas											
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1									
Saídas											
Saídas totais		2									
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis)									
Função elétrica		PNP									
Quantidade de saídas digitais		1									
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2									
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]		250									
Quantidade de saídas analógicas		1									
Corrente da saída analógica [mA]		4...20									
Carga máx. [Ω]		500									
Proteção contra curto-circuitos		sim									
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso									
Proteção contra sobrecarga		sim									
Faixa de medição / de ajuste											
Alcance de medição [psi]		0...30									
Ponto de comutação SP [psi]		0,3...30									
Ponto de comutação e retorno rP [psi]		0,1...29,8									
Em intervalos de [psi]		0,2									
Precisão / desvios											
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final]		< ± 1,5									
Repetibilidade [% do valor final]		< ± 0,25; (nas variações de temperatura < 10K)									
Desvio de características [% do valor final]		< ± 1,0									
Influência da temperatura por 10 K		< ± 0,3									
Tempos de reação											
Tempo de resposta ajustável de uma saída de comutação e frequência de comutação resultante		Tempo de resposta [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		Frequência de comutação [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Tempo de resposta [ms]		para distribuição retangular de pressão; Ponto de acionamento (SPx) = 70 %; Ponto de desligamento (rPx) = 30 %									
Tempo de retardo programável dS, dr [s]		0, 0,2,...10, 11,...50									
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms]		3									



Sensor de pressão com display

PE-003PRBN14-KFPKG/US/ /E

Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	botão de programação	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção	IP 65	
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Materiais	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (aço inoxidável / 304)	
Materiais em contato com o fluido	EPDM/X; cerâmica; 1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Ciclos de pressão mín.	100 milhões	
Conexão de processo	conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, vermelho
	Display de funções	Display do LED de 7 segmentos
	valores de medição	Display do LED de 7 segmentos
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
		

PE3226



Sensor de pressão com display

PE-003PRBN14-KFPKG/US/ /E

Conexão

