



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-,25-RES30-MFRKG/US/ IP

Artigo descontinuado


Descontinuado a partir de: 03/31/2024

Produtos alternativos: PI1008 ou PI1708

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

favor não utilizar mais para novos projetos.

não há mais nenhum adaptador disponível como acessório



- 1 Display do LED de 7 segmentos
- 2 botão de programação
- 3 Selo aséptico
- 4 Rosca aséptica



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1			
Alcance de medição	-0,013...0,25 bar	-13...250 mbar	-5...100 inH2O	-1,3...25 kPa
Conexão de processo	conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex			

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro		
Aplicação	montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas		
Montagem	Invólucro com rotação de 350°		
Substâncias	Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos		
Temperatura do fluido [°C]	-25...80		
Min. Berstdruck	30000 mbar	12000 inH2O	3000 kPa
Resistência à pressão	6000 mbar	2400 inH2O	600 kPa
Tipo de pressão	pressão relativa		



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P

Para uma estanquidade perfeita	sim
--------------------------------	-----

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	20...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 60
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	0,2
Watchdog integrado	sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Saídas

Saídas totais	2
Sinal de saída	sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis)
Função elétrica	PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais	2
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250
Frequência de comutação DC [Hz]	< 170
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20; (de escala ajustável 1:4)
Carga máx. [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Tensão da saída analógica [V]	0...10; (de escala ajustável 1:4)
Min. resistência de carga [Ω]	2000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	-0,013...0,25 bar	-13...250 mbar	-5...100 inH ₂ O	-1,3...25 kPa
Ponto de comutação SP	-11...250 mbar	-4,4...100 inH ₂ O	-1,1...25 kPa	
Ponto de comutação e retorno rP	-12...249 mbar	-4,8...99,6 inH ₂ O	-1,2...24,9 kPa	
Ponto inicial do sinal analógico	-13...188 mbar	-5...74,9 inH ₂ O	-1,3...18,8 kPa	
Ponto final do sinal analógico	50...250 mbar	20,1...100 inH ₂ O	5...25 kPa	
Em intervalos de	1 mbar	0,1 inH ₂ O	0,1 kPa	



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-,25-RES30-MFRKG/US/ IP

Ajuste de fábrica	SP1 = 63 mbar	rP1 = 58 mbar
	ASP = 0 mbar	AEP = 250 mbar

Precisão / desvios

Repetibilidade [% de duração]	$< \pm 0,1$; (nas variações de temperatura $< 10K$; Turn down 1:1)
Desvio de características [% de duração]	$< \pm 0,6$; (Turn down 1:1, linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade [% de duração]	$< \pm 0,5$; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; por ano)
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K]	$< \pm 0,1$; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K]	$< \pm 0,4$; (0...80 °C)

Tempos de reação

Tempo de resposta [ms]	< 3
Amortecimento do valor de processo dAP [s]	0...4
Amortecimento da saída analógica dAA níveis [s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms]	3

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display; ponto zero; amplitude
---	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]		182

Dados mecânicos

Peso [g]	278
----------	-----



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-,25-RES30-MFRKG/US/ IP

Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiais em contato com o fluido	cerâmica (99,9 % Al ₂ O ₃); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de pressão mín.	100 milhões
Conexão de processo	conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, vermelho
	Display de funções	Display do LED de 7 segmentos
	valores de medição	Display do LED de 7 segmentos
Unidade do display	mbar; inH ₂ O; kPa	

Observações

Observações	A licença 3A somente tem validade com a instalação de adaptadores que também tem a licença 3A.
Notas	favor não utilizar mais para novos projetos.; não há mais nenhum adaptador disponível como acessório
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica





Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P

Conexão



OUT1
OUT2

saída de comutação
saída de comutação
saída analógica