


PK6531



Interrupor de pressão com ajuste intuitivo do ponto de comutação

PK-250-SFG14-HCPKG/US/ /W



1 vedação



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2	
Alcance de medição	0...250 bar	0...25 MPa
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5	

Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais	
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos	
Temperatura do fluido [°C]	-25...80	
Min. Berstdruck	1000 bar	100 MPa
Resistência à pressão	400 bar	40 MPa
Tipo de pressão	pressão relativa	

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	9,6...32 DC	
Consumo de corrente [mA]	< 25	
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de proteção	III	
Proteção contra inversão de polaridade	sim	

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Saídas totais	2
Sinal de saída	sinal de comutação
Função elétrica	PNP



Interrupor de pressão com ajuste intuitivo do ponto de comutação

PK-250-SFG14-HCPKG/US/ /W

Quantidade de saídas digitais	2
Saída	antivalente
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	500
Frequência de comutação DC [Hz]	100
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	0...250 bar	0...25 MPa
Ponto de comutação SP	12,5...250 bar	1,25...25 MPa
Ponto de comutação e retorno rP	7,5...245 bar	0,75...24,5 MPa

Precisão / desvios

Precisão do ponto de ajuste [% do valor final]	< ± 2,5; (precisão de ajuste)
Repetibilidade [% do valor final]	< ± 0,5; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% do valor final]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)
Influência da temperatura por 10 K	< ± 0,5

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	anéis de ajuste
------------------------------	-----------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	500	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda	

Dados mecânicos

Peso [g]	94,5
Materiais	PBT; PC; FKM; 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM
Ciclos de pressão mín.	50 milhões



Interrupor de pressão com ajuste intuitivo do ponto de comutação

PK-250-SFG14-HCPKG/US/ /W

Máx. torque de aperto [Nm]	25
----------------------------	----

Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5
---------------------	---

Elemento de estrangulamento disponível	não (instalação posterior)
--	----------------------------

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
---------	-------------	------------

Status de chaveamento	LED, amarelo
-----------------------	--------------

Escala disponível	sim
-------------------	-----

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

