


PM1503



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PM-025-REA12-A-ZVG/US



- 1 anel de vedação FKM (para vedação traseira - não resistente à pressão) / desmontável
- 2 Anel de vedação PEEK pré-montado (desmontável) / área de vedação metálica
- 3 encaixe para anel de vedação DIN EN ISO 1179-2



Características do produto			
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1		
Alcance de medição	-1...25 bar	-14,6...362,6 psi	-0,1...2,5 MPa
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedação		
Campo de aplicação			
Característica especial	Contatos banhados a ouro		
Elemento de medição	célula de medição de pressão com capacidade cerâmica		
Controle de temperatura	sim		
Aplicação	montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas		
Substâncias	Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos		
Condicional utilizável para	aplicação em fluidos gasosos no caso de pressões > 25 bar apenas sob encomenda		
Temperatura do fluido [°C]	-25...150		
Min. Berstdruck	280 bar	3600 psi	28 MPa
Resistência à pressão	160 bar	2300 psi	16 MPa
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000		
Tipo de pressão	pressão relativa; vácuo		
Para uma estanqueneidade perfeita	sim		



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PM-025-REA12-A-ZVG/US

MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	43
---------------------------------	-------	----

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Watchdog integrado		sim

2 fios

Consumo de corrente	[mA]	3,5...21,5
Retardo de prontidão	[s]	< 1

3 fios

Consumo de corrente	[mA]	< 45
Retardo de prontidão	[s]	< 0,5

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1	
---------------------------------	--	--

Saídas

Saídas totais	2	
Sinal de saída	sinal analógico; IO-Link; (configuráveis)	
Quantidade de saídas digitais	1; (IO-Link)	
Quantidade de saídas analógicas	1	
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20; (de escala ajustável; 1:5)
Carga máx.	[Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	-1...25 bar	-14,6...362,6 psi	-0,1...2,5 MPa
Ponto inicial do sinal analógico	-1...20 bar	-14,6...290 psi	-0,1...2 MPa
Ponto final do sinal analógico	4...25 bar	58...362,6 psi	0,4...2,5 MPa
Em intervalos de	0,01 bar	0,2 psi	0,001 MPa
Ajuste de fábrica	ASP = 0,0 bar	AEP = 25,0 bar	

Controle de temperatura

Alcance de medição	-25...150 °C	-13...302 °F
--------------------	--------------	--------------

Precisão / desvios

Repetibilidade	[% de duração]	< ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de características	[% de duração]	< ± 0,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade	[% de duração]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese	[% de duração]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PM-025-REA12-A-ZVG/US

Estabilidade ao longo do tempo		< ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)	
[% de duração]			
Desvio total ao longo da faixa de temperatura		Alcance de temperatura	desvio total
		-25...15 °C	desvio de características ± 0,05 % da amplitude / 10 K
		15...80 °C	desvio de características
		80...150 °C	desvio de características ± 0,1 % da amplitude / 10 K
Nota	para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas		
Controle de temperatura			
Precisão	[K]	± 2,5 K + (0,045 x (temperatura ambiente - temperatura do fluido))	
Repetibilidade	[K]	± 0,2	
Resolução	[K]	0,2	
Tempos de reação			
Amortecimento da saída analógica dAA	[s]	0...4	
2 fios			
Tempo da resposta de passo saída analógica	[ms]	30	
3 fios			
Tempo da resposta de passo saída analógica	[ms]	7	
Controle de temperatura			
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09	[s]	< 10 / < 25; (DIN EN 60751 água; > 0,9 m/s)	
Interfaces			
Interface de comunicação	IO-Link		
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)		
Revisão IO-Link	1.1		
SDCI-Padrão	IEC 61131-9		
Perfil	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)		
Modo SIO	não		
Classe de master port exigida	A; (se o pino 2 não está conectado: B)		
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	4,5	
Resolução IO-Link pressão	[bar]	0,005	
Resolução IO-Link temperatura	[K]	0,2	
Dados do processo IO-Link (cíclico)	Função	Comprimento do bit	
	pressão	16	
	temperatura	16	
	estado do dispositivo	4	
Funções IO-Link (acíclico)	Indicação específica da aplicação; temperatura interna		
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID	
	default	1019	

PM1503



Sensor de pressão para embutir frontalmente


PM-025-REA12-A-ZVG/US

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 61326-1	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	322
Aviso da aprovação	Certificado de fábrica disponível para download em www.factory-certificate.ifm	
Certificado UL	Número de aprovação UL	J024
	Número do arquivo UL	E174189
Dados mecânicos		
Peso	[g]	268,1
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PTFE; FKM	
Materiais em contato com o fluido	cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE	
Ciclos de pressão mín.	100 milhões	
Máx. torque de aperto	[Nm]	20
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedação	
Notas		
Quantidade	1 peça	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado		
		

Sensor de pressão para embutir frontalmente


PM-025-REA12-A-ZVG/US

Conexão



- 1 Conexão para operação de 2 fios (Analógico)
 2 Conexão para operação de 3 fios (Analógico / IO-Link)
 OUT1: IO-Link
 OUT2: saída analógica

diagrama e curvas



X temperatura
 Y desvio total