

PM2666




Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PM2656
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 Máx. torque de aperto 20 Nm
- 2 membrana : PTFE




Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1		
Alcance de medição	-0,13...2,5 bar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
Conexão de processo	conexão da rosca G 1 rosca externa		

Área de aplicação

Aplicação	montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas		
Substâncias	fluidos líquidos e pastosos		
Temperatura do fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Min. Berstdruck	50 bar	725 psi	5000 kPa
Resistência à pressão	20 bar	290 psi	2000 kPa
Tipo de pressão	pressão relativa		



Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Para uma estanqueneidade perfeita	sim		
Dados elétricos			
Tensão de operação [V]	14...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)		
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Classe de proteção	III		
Proteção contra inversão de polaridade	sim		
Entradas/saídas			
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1		
Saídas			
Saídas totais	1		
Sinal de saída	sinal analógico		
Quantidade de saídas analógicas	1		
Corrente da saída analógica [mA]	4...20		
Carga máx. [Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
Proteção contra sobrecarga	sim		
Faixa de medição / de ajuste			
Alcance de medição	-0,13...2,5 bar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
Ponto inicial do sinal analógico	-0,13...1,88 bar	-1,8...27,2 psi	-13...188 kPa
Ponto final do sinal analógico	0,5...2,5 bar	7,3...36,3 psi	50...250 kPa
Em intervalos de	0,01 bar	0,1 psi	1 kPa
Precisão / desvios			
Repetibilidade [% de duração]	< ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)		
Desvio de características [% de duração]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)		
Desvio de linearidade [% de duração]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
Desvio de histerese [% de duração]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)		
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 °C)		
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)		
Tempos de reação			
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms]	3		



Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	ponto zero; amplitude	
Interfaces		
Interface de comunicação	EPS	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; PBT	
Materiais em contato com o fluído	1.4435 (aço inoxidável / 316L); PTFE sobre substrato de cerâmica; PTFE	
Ciclos de pressão mín.	100 milhões	
Conexão de processo	conexão da rosca G 1 rosca externa	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; codificação: A		
2 1 3 4		



PM2666



Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Conexão

