

Transmissor hidrostático de pressão submersível

SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M PUR CABLE



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1				
Alcance de medição	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa

Campo de aplicação

Modelo	com tubo capilar para a compensação da pressão		
Aplicação	para aplicações industriais		
Substâncias	Fluidos líquidos		
Temperatura do fluído [°C]	-10...50		
Min. Berstdruck	4,8 bar	70 psi	480 kPa
Resistência à pressão	4 bar	58 psi	400 kPa
Tipo de pressão	pressão relativa		

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC			
Classe de proteção	III			
Proteção contra inversão de polaridade	sim			
Princípio de medida	Hidrostática			

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1			
---------------------------------	------------------------------------	--	--	--

Saídas

Saídas totais	1			
Sinal de saída	sinal analógico			
Quantidade de saídas analógicas	1			
Corrente da saída analógica [mA]	4...20			
Carga máx. [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)			
Proteção contra curto-circuitos	sim			

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa
--------------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------

Precisão / desvios

Repetibilidade [% de duração]	< 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)			
Desvio de características [% de duração]	< 0,5 (BFSL) / 1; (incl. erro de linearidade, erro zero e erro da faixa de medição)			
Desvio de linearidade	< 0,2 (BFSL)			



Transmissor hidrostático de pressão submersível

SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M PUR CABLE

	[% de duração]	
Estabilidade ao longo do tempo		< 0,2; (por ano)
	[% de duração]	
Coeficiente de temperatura do ponto zero		< ± 0,2; (0...50 °C)
	[% de duração / 10 K]	
Coeficiente de temperatura da amplitude		< ± 0,2; (0...50 °C)
	[% de duração / 10 K]	

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...80
Proteção		IP 68

Certificações / testes

MTTF	[anos]	403
Diretiva de equipamentos sob pressão		Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecânicos

Peso	[g]	906,85
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PA


Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, Ø 7,5 mm; Isolamento dos fios:, PVC

Conexão



BN = Cores dos fios :
 GY = marrom
 WH = cinza
 = branco