

PN3322




Sensor de pressão com display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PN3002

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 Display do LED de 7 segmentos
2 botão de programação



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição [psi]	0...1000
Conexão de processo	conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna

Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Condicional utilizável para	Em substâncias gasosas, a área de aplicação está restringida ao máx. de 25 bar.
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Min. Berstdruck [psi]	9000
Resistência à pressão [psi]	4500
Tipo de pressão	pressão relativa

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	20...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 60
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	0,2



Sensor de pressão com display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Watchdog integrado		sim									
Entradas/saídas											
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1									
Saídas											
Saídas totais		2									
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis)									
Função elétrica		PNP									
Quantidade de saídas digitais		1									
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2									
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]		250									
Quantidade de saídas analógicas		1									
Corrente da saída analógica [mA]		4...20									
Carga máx. [Ω]		500									
Proteção contra curto-circuitos		sim									
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso									
Proteção contra sobrecarga		sim									
Faixa de medição / de ajuste											
Alcance de medição [psi]		0...1000									
Ponto de comutação SP [psi]		10...999									
Ponto de comutação e retorno rP [psi]		5...995									
Em intervalos de [psi]		5									
Precisão / desvios											
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final]		< ± 1,5									
Repetibilidade [% do valor final]		< ± 0,25; (nas variações de temperatura < 10K)									
Desvio de características [% do valor final]		< ± 1,0									
Influência da temperatura por 10 K		< ± 0,3									
Tempos de reação											
Tempo de resposta ajustável de uma saída de comutação e frequência de comutação resultante	Tempo de resposta [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500	
	Frequência de comutação [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1	
Tempo de resposta [ms]	para distribuição retangular de pressão; Ponto de acionamento (SPx) = 70 %; Ponto de desligamento (rPx) = 30 %										
Tempo de retardo programável dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50										



Sensor de pressão com display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Tempo de subida máx. da saída analógica [ms]	3
--	---

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	botão de programação
------------------------------	----------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Dados mecânicos

Materiais	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Materiais em contato com o fluído	FKM; cerâmica; 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Ciclos de pressão mín.	100 milhões
Conexão de processo	conexão da rosca 7/16" - 20 UNF Rosca interna

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	LED, vermelho
	Display de funções	Display do LED de 7 segmentos
	valores de medição	Display do LED de 7 segmentos

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



PN3322



Sensor de pressão com display

PN-100PSBU76-KFPKG/US/ IV

Conexão

