




Sensor de pressão com barra de LED

PZ-100-SBR14-HFPKG/SS/ IV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PN5002

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



- 1 Display do LED
- 2 botão de programação



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Alcance de medição [bar]	0...100
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 Rosca interna
Área de aplicação	
Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Condicional utilizável para	Em substâncias gasosas, a área de aplicação está restringida ao máx. de 25 bar.
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Min. Berstdruck [bar]	650
Resistência à pressão [bar]	300
Tipo de pressão	pressão relativa



Sensor de pressão com barra de LED

PZ-100-SBR14-HFPKG/SS/ IV

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 50
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	0,2
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Saídas totais		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Função elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	250
Frequência de comutação DC	[Hz]	5
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de medição	[bar]	0...100
Ponto de comutação SP	[bar]	4...100
Ponto de comutação e retorno rP	[bar]	3...99
Em intervalos de	[bar]	1
Informação sobre a histerese		ajustável
Precisão / desvios		
Precisão do ponto de ajuste	[% do valor final]	< ± 2,0
Repetibilidade	[% do valor final]	< ± 0,25; (nas variações de temperatura < 10K)
Influência da temperatura por 10 K		< ± 0,3
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		botão de programação



Sensor de pressão com barra de LED

PZ-100-SBR14-HFPKG/SS/ IV

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção		IP 65

Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Dados mecânicos	
Materiais	EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Materiais em contato com o fluído	1.4305 (aço inoxidável / 303); cerâmica; FKM
Ciclos de pressão mín.	100 milhões
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 Rosca interna

Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	valores de medição	10 x LED, verde Resolução 10% do valor final

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN (DIN EN 175301-803)

