

RN6040




Encoder absoluto mono-volta de eixo maciço

RN-0256-G24/L6A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: RN6012

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 M4 profundidade 5 mm



Características do produto

Resolução	256 traços
Interface de comunicação	paralelo
Versão do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	6

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 150
Rotação elétrica máx. [U/min]	6000

Saídas

Função elétrica	HTL
Carga de corrente máx. por saída [mA]	20
Versão da proteção contra curto-circuito	< 60 s
Código	código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo))

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	256 traços
-----------	------------

Interfaces

Interface de comunicação	paralelo
--------------------------	----------



Encoder absoluto mono-volta de eixo maciço

RN-0256-G24/L6A

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...100
Umidade relativa do ar máx.	[%]	98
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
Resistência a choques		100 g (6 ms)
Resistência à vibrações		10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 76
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	10000
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	6
Material do eixo		1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	20
conexão elétrica		
cabo: 6 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 100 m; axial		
marrom	10...30V	
amarelo / marrom	10...30V Sensor	
branco	0V	
branco / amarelo	0V Sensor	
verde	versão A invertido 5...30V	
amarelo	versão B invertido 5...30V	
branco / cinza	Bit 8 (MSB) invertido	
marrom / verde	Bit 8 (MSB)	
branco / verde	Bit 7	
vermelho / azul	Bit 6	
cinza / rosa	Bit 5	
violeta	Bit 4	
preto	Bit 3	
vermelho	Bit 2	
azul	Bit 1	
blindagem	invólucro	

RN6040




Encoder absoluto mono-volta de eixo maciço

RN-0256-G24/L6A

diagrama e curvas

diagrama de pulso



versão A invertido

versão B invertido

pistas 3...10

pistas 1...2