

PT3540




Transmissor de pressão

PT-400-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: PT5400

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 vedação
Máx. torque de aperto 25 Nm



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1		
Alcance de medição	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa		

Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais		
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos		
Temperatura do fluido [°C]	-25...90		
Min. Berstdruck	1600 bar	23200 psi	160 MPa
Resistência à pressão	600 bar	8700 psi	60 MPa
Tipo de pressão	pressão relativa		

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	8,5...36 DC		
Resistência de isolamento [MΩ] mín.	100; (500 V DC)		
Classe de proteção	III		
Proteção contra inversão de polaridade	sim		

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------



Transmissor de pressão

PT-400-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Saídas			
Saídas totais	1		
Sinal de saída	sinal analógico		
Quantidade de saídas analógicas	1		
Corrente da saída analógica [mA]	4...20		
Carga máx. [Ω]	775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)		
Faixa de medição / de ajuste			
Alcance de medição	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
Precisão / desvios			
Repetibilidade [% de duração]	< ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)		
Desvio de características [% de duração]	< ± 1,0; (incl. drift devido ao torque de aperto, erro zero e erro da faixa de medição)		
Desvio de linearidade [% de duração]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Desvio de histerese [% de duração]	< ± 0,2		
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração]	< ± 0,1; (por 6 meses)		
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Tempos de reação			
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms]	3		
Condições ambientais			
Temperatura ambiente [°C]	-25...90		
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100		
Proteção	IP 67; IP 69K		
Certificações / testes			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV alicate de acoplamento	
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV Sinal em aparelhos DC	
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V	
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [anos]	1579		
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda		



Transmissor de pressão

PT-400-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Dados mecânicos

Peso	[g]	83
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM
Ciclos de pressão mín.		50 milhões
Conexão de processo		conexão da rosca G 1/4 rosca externa
Elemento de estrangulamento disponível		não (instalação posterior)

Observações

Observações	BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo) LS = ajuste de ponto limite
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

