


RP1010



Encoder incremental de eixo oco

RP-1024-I05/N10

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Resolução		1024 traços
Versão do eixo		eixo oco contínuo
Diâmetro do eixo [mm]		20
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		incremental
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação [%]		10
Tensão de operação [V]		5 DC
Consumo de corrente [mA]		< 150
Saídas		
Função elétrica		TTL
Carga de corrente máx. por saída [mA]		20
Frequência de comutação [kHz]		300
Diferença de fase A e B [°]		90



Encoder incremental de eixo oco

RP-1024-I05/N10

Faixa de medição / de ajuste		
Resolução		1024 traços
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...60
Aviso sobre a temperatura do ambiente		temperatura mais alta sob solicitação para o diagrama, veja as instruções de instalação
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...100
Umidade relativa do ar máx.	[%]	75; (para curto período: 95 %; Condensação não admissível)
Proteção		IP 64
Certificações / testes		
Resistência a choques		100 g (6 ms)
Resistência à vibrações		10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	956,3
Dimensões	[mm]	Ø 87 / L = 40
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	6000
Torque inicial máx.	[Nm]	15
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo oco contínuo
Diâmetro do eixo	[mm]	20
Ajuste do eixo		H7
Material do eixo		1.4104 (aço)
Instalação profundidade / eixo	[mm]	> 46
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	1,5; (Somente para compensar tolerâncias de montagem e dilatação térmica.; Não é permitido movimento dinâmico.)
conexão elétrica		
cabos: 1 m, PUR; radial		
marrom	A	
verde	A invertido	
cinza	B	
rosa	B invertido	
vermelho	0-índice	
preto	0-índice invertido	
azul	L+ Sensor	
branco	0V Sensor	
marrom / verde	L+ (Up)	
branco / verde	0V (Un)	
violeta	interferência invertido	
tela	invólucro	




Encoder incremental de eixo oco

RP-1024-I05/N10

diagrama e curvas

diagrama de pulso



Saída A

Saída B

O-índice