

PT9541




Transmissor de pressão

PT-250-SBG14-B-DVG/US/ IW

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: PU5401

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 vedação
Máx. torque de aperto 25 Nm



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1		
Alcance de medição	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4 rosca externa		

Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais		
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos		
Temperatura do fluido [°C]	-25...90		
Min. Berstdruck	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Resistência à pressão	400 bar	5800 psi	40 MPa
Tipo de pressão	pressão relativa		

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	16...36 DC		
Consumo de corrente [mA]	< 6		
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Classe de proteção	III		
Proteção contra inversão de polaridade	sim		

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------



Transmissor de pressão

PT-250-SBG14-B-DVG/US/ IW

Saídas				
Saídas totais		1		
Sinal de saída		sinal analógico		
Quantidade de saídas analógicas		1		
Tensão da saída analógica [V]		0...10		
Min. resistência de carga [Ω]		2000		
Faixa de medição / de ajuste				
Alcance de medição		0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Precisão / desvios				
Repetibilidade [% de duração]		< ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K)		
Desvio de características [% de duração]		< ± 1,0; (incl. drift devido ao torque de aperto, erro zero e erro da faixa de medição)		
Desvio de linearidade [% de duração]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Desvio de histerese [% de duração]		< ± 0,2		
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração]		< ± 0,1; (por 6 meses)		
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Tempos de reação				
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms]		3		
Condições ambientais				
Temperatura ambiente [°C]		-25...90		
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...100		
Proteção		IP 67; IP 69K		
Certificações / testes				
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
		EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m	
		EN 61000-4-4 Burst	4 kV alicate de acoplamento	
		EN 61000-4-5 Surge	1 kV Sinal em aparelhos DC	
		EN 61000-4-6 AF com fio	10 V	
Resistência a choques		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Resistência à vibrações		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [anos]		1116		
Diretiva de equipamentos sob pressão		Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda		



Transmissor de pressão

PT-250-SBG14-B-DVG/US/ IW

Dados mecânicos

Peso	[g]	82,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM
Ciclos de pressão mín.		50 milhões
Conexão de processo		conexão da rosca G 1/4 rosca externa
Elemento de estrangulamento disponível		não (instalação posterior)

Observações

Observações	BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo) LS = ajuste de ponto limite
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

