


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR14ABT/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo G 1/4 rosca externa

Área de aplicação

Substâncias Fluidos líquidos; fluidos gasosos; fluidos agressivos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Resistência à pressão [bar] 30

Fluidos líquidos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração VS 0200

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s] 3...300

Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s] 200...2000

Sensibilidade máxima [cm/s] 200...800

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min] 15

Tempos de reação

Tempo de resposta [s] 1...10

Fluidos líquidos

Tempo de resposta [s] 1...10

Fluidos gasosos

Tempo de resposta [s] 1...10

Condições ambientais

Proteção IP 67




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação


SFR14ABT/US-100

Dados mecânicos	
Invólucro	forma construtiva de roscas
Materiais	3.7235 (titânio)
Materiais em contato com o fluido	3.7235 (titânio)
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa
Acessórios	
Material incluído	vedação: 2 x AMF 30
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m



Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza