




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFM12ABB/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5200 + E40101

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Conexão de processo	M12 x 1
---------------------	---------

Área de aplicação

Aplicação	alta temperatura
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0200
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidos líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

SF1204




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação


SFM12ABB/US-100

Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		M12 x 1
Acessórios		
Material incluído		vedação: 2 x AMF 30
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m



Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza