




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ADB/US-100 CSA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5200 + E40096
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto		
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Área de aplicação		
Aplicação		Área de alta pressão
Substâncias		Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	300
Fluidos líquidos		
Aplicação		Área de alta pressão
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gasosos		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0200
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação


SFR12ADB/US-100 CSA

Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m



Conexão



BN = Cores dos fios :
BU = marrom
BK = azul
WH = preto
GY = branco
 cinza