


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ABBE0/40M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Área de aplicação

Aplicação	Ex Zona 0
Temperatura do fluido [°C]	-20...60
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	Ex Zona 0
Temperatura do fluido [°C]	-20...60

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-20...60
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0200 Exi
--------------------------------------	-------------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidos líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidos gasosos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Condições ambientais

Proteção	IP 67
----------	-------



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ABBE0/40M

Dados mecânicos

Invólucro	forma construtiva de roscas
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/2 rosca externa


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 40 m, TPE-S; Comprimento máx. do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza