




Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

SFR12ADB/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		G 1/2
Campo de aplicação		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	300
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	27 x 27 x 72
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluido		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2

SF3306



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação


SFR12ADB/US-100

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 (5 x 0.5mm²) m



Conexão



BN =	marrom
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza