


RV6130



Encoder incremental de eixo maciço

RV-0250-I24/S S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 posição de referência
2 M3 profundidade 5 mm



Características do produto

Resolução	250 traços
Versão do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	6

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	150

Saídas

Função elétrica	HTL
Carga de corrente máx. por saída [mA]	50
Frequência de comutação [kHz]	160
Versão da proteção contra curto-circuito	< 60 s
Diferença de fase A e B [°]	90

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	250 traços
-----------	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-30...85
Temperatura de armazenamento [°C]	-30...100
Umidade relativa do ar máx. [%]	98



Encoder incremental de eixo maciço

RV-0250-I24/S S

Proteção	IP 64
----------	-------

Certificações / testes

Resistência a choques	100 g (6 ms)
Resistência à vibrações	10 g (55...2000 Hz)

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 85
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	6
Material do eixo		1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	20


conexão elétrica

Conexão: 1 x, axial

1	0V Un
2	+Ub (10...30V)
3	A
4	B
5	0-índice

diagrama e curvas

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)