




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 montagem no trilho DIN



Área de aplicação		
Aplicação	Controle de fluxo	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Retardo de prontidão	[s]	30
Quantidade de canais	1	
Saídas		
Função elétrica	relé	
Poder de corte	4 A, 250 V AC	
Função de comutação do monitoramento do fluxo	relé é energizado quando o fluxo estiver presente	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro	
Seleção de líquidos / gases	comutador	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção	IP 40	
Grau de proteção dos terminais	IP 20	
Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Displays / elementos de operação

Display	Função	11 x LED
---------	--------	----------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão



1: Relais Controle de fluxo
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza