




Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5006 + E40107
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	1/2" NPT

Área de aplicação

Substâncias	Fluidos líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...60
Resistência à pressão [bar]	30

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	80...140 AC
Consumo de corrente [mA]	< 40
Retardo de prontidão [s]	< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Saídas totais	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Função elétrica	relé
Quantidade de saídas digitais	1
Saída	normalmente aberto

**Monitor de fluxo**

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Proteção contra curto-circuitos	não
---------------------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro
------------------------------	-------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PBT-GF20
Materiais em contato com o fluido	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo	1/2" NPT

Displays / elementos de operação


Display	Função	11 x LED
---------	--------	----------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C



ST0522

Monitor de fluxo

SCN12ABAAKOW/LS/CSA



Conexão

