




Monitor de fluxo

SCM12ABHFPKG/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo		M12 x 1
Área de aplicação		
Substâncias		fluidos agressivos
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	20...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 20
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Saídas totais		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Função elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)

ST0530



Monitor de fluxo

SCM12ABHFPKG/PH

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		com potenciômetro
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluido		Hastelloy C-4 (2.4610)
Conexão de processo		M12 x 1
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

ST0530



Monitor de fluxo

SCM12ABHFPKG/PH

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto