
ST1211

Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STM12ABBE1 6m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		M12 x 1
Campo de aplicação		
Aplicação		Ex zona 1
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicação		Ex zona 1
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Meios gasosos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Conexão com equipamento de valoração		VS 0100 Ex
Faixa de medição / de ajuste		
Fluidos líquidos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Alcance de ajuste	[cm/s]	5...1500
Precisão / desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas

ST1211

Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STM12ABBE1 6m

Dimensões	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		M12 x 1


Notas

Quantidade	1 peça

conexão elétrica

cabo: 6 m; 4 x 0,25 mm²

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo