


SBY357



Monitor de fluxo com inibidor de refluxo

SBY32BF0BPKG/US

observe o design modificado do invólucro!



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	Rp 1 1/2

Área de aplicação

Substâncias	Fluidos líquidos; água; soluções de glicol; Refrigerantes lubrificantes
Temperatura do fluido [°C]	0...85
Resistência à pressão [bar]	25
Resistência à pressão [MPa]	2,5



Monitor de fluxo com inibidor de refluxo

SBY32BF0BPKG/US

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente	[mA]	< 15
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Saídas totais		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Função elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Alcance de ajuste	[l/min]	20...200
Precisão / desvios		
Repetibilidade	[% do valor final]	1
Histerese	[l/min]	5...10
Erro de medição	[% do valor final]	± 5
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	< 0,01
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-15...80
Proteção		IP 65; IP 67
Certificações / testes		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	3318
Dados mecânicos		
Peso	[g]	2141,8
Materiais		latão quimicamente niquelado; PP; alumínio anodizado; PA

Monitor de fluxo com inibidor de refluxo

SBY32BF0BPKG/US

Materiais em contato com o fluido	1.4310 (aço inoxidável / 301); 1.4301 (aço inoxidável / 304); PBT; latão quimicamente niquelado; PP; PPS; anel distanciador: POM; poliolefina; anel O: FKM
Conexão de processo	Rp 1 1/2
Ciclos de comutação mecânica	10 milhões

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Acessórios


Material incluído	Chave allen sextavada
-------------------	-----------------------

Observações

Observações	atenção não girar a tampa além do valor máximo da área de ajuste todas as especificações valem para água (20 °C).
Notas	observe o design modificado do invólucro!
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A


**Conexão**

Monitor de fluxo com inibidor de refluxo

SBY32BF0BPKG/US

diagrama e curvas

Perda de pressão



dP Perda de pressão

Q vazão volumétrica