


Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14ABA/US-100-H

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/4 rosca externa
---------------------	---------------------

Área de aplicação

Aplicação	alta temperatura
Substâncias	Fluidos líquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicação	alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Conexão com equipamento de valoração	VS 0100
--------------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Fluidos líquidos

Alcance de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s]	5...1500
--------------------------	----------

Precisão / desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----



Sensor de fluxo para conexão em uma unidade de avaliação

STR14ABA/US-100-H

Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Fluidos gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		forma construtiva de roscas
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 100 m



Conexão



Cores dos fios :
 BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 WH = branco